

**Garant**

### Portafrese con trascinatore frontale, HSK-A 100 A = 100, Mandrino di Ø d<sub>1</sub>: 50mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306678 50
GTIN	4045197290458
Classe articolo	31A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

##### Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

##### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

##### Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

#### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	50

## Scheda tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	50
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	30 mm
Ø Esterno D	120 mm
Ø di serraggio D <sub>1</sub>	50 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 100
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/306678-50>