

FAHRION®
FAHREYOND FREESOM**Pinza OZ per mandrini, 2 # 25 mm, Ø Attacco nominale d: 14mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309550 14 |
| GTIN | 2050001704597 |
| Classe articolo | 39Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d'inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. **Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm.** A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

Vantaggi:

- **Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all'asse; nessuna rotazione fuori centro.**
- **Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.**
- **Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.**
- **Maggiore durata dell'utensile.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø Attacco nominale d | 14 mm |
| Per mandrino | 2 - 25 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 2 # 25 mm |
| Norma | ISO 10897 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Modello | 462 E |
| Ø Esterno D | 35,05 mm |
| Lunghezza complessiva L | 52 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |