

Garant
Mandrino portautensili a CM con filetto di serraggio, HSK-A 63, CM interno: 1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306750 1
GTIN	4045197505101
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con fori Balluff chip.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Ø esterno D: 25 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Cono Morse interno	1
Ø esterno D	25 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 8 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi