

Garant**Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento, HSK-A 100, CM interno: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306970 4
GTIN	4045197290588
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con fori Balluff chip.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 170 mm

Ø esterno D: 48 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	170 mm
Cono Morse interno	4
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi