

**FAHRION®**  
FAHRENDEN FRESCHEN
**Pinza OZ per mandrini, 2 # 25 mm, Ø Attacco nominale d: 24mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309550 24     |
| GTIN            | 2050001704696 |
| Classe articolo | 39Y           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d'inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. **Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm.** A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

**Vantaggi:**

- **Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all'asse; nessuna rotazione fuori centro.**
- **Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.**
- **Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.**
- **Maggiore durata dell'utensile.**

**Descrizione tecnica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ø Attacco nominale d            | 24 mm     |
| Per mandrino                    | 2 - 25 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 2 # 25 mm |
| Norma                           | ISO 10897 |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Modello                 | 462 E              |
| Ø Esterno D             | 35,05 mm           |
| Lunghezza complessiva L | 52 mm              |
| Tipo di prodotto        | Pinza di serraggio |