



## Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 32



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309615 32
GTIN	7640128492191
Classe articolo	39Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Dado rivestito per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con scanalature.**

#### Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

#### Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

### Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	180 Nm
Per ER	32 mm

Lunghezza complessiva L	27,5 mm
Filettatura	M40×1,5
Ø Esterno D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Ghiera