



## Set di 3 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314000 125
GTIN	4019208034096
Classe articolo	33R

### Descrizione

#### Uso:

Per l'alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

#### Per:

**Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.**

#### Nota:

- In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
- I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

### Descrizione tecnica

Lunghezza L	55 mm
Per tipo mandrino	125 mm
Larghezza scanalatura D +0,01	12,68 mm
Larghezza costola B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Filettatura	M8
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana

