

**Set di 3 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314000 160
GTIN	4019208034119
Classe articolo	33R

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Descrizione tecnica

Lunghezza L	65 mm
Per tipo mandrino	160 mm
Larghezza scanalatura D +0,01	12,68 mm
Larghezza costola B ₁ -0,05	7,94 mm
Filettatura	M8
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana

