



## Set di 3 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 315mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314000 315
GTIN	4019208034140
Classe articolo	33R

### Descrizione

**Uso:**

Per l'alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

**Per:**

**Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.**

**Nota:**

- In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
- I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

### Descrizione tecnica

Lunghezza L	108 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Larghezza scanalatura D +0,01	19,03 mm
Larghezza costola B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Filettatura	M12
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana

