


**Set di 4 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314100 160
GTIN	4019208034249
Classe articolo	33R

**Descrizione****Uso:**

Per l'alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

**Per:**

**Mandrini autocentranti a quattro griffe n. art. 312505; 312705.**

**Nota:**

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza L	65 mm
Per tipo mandrino	160 mm
Larghezza scanalatura D +0,01	12,68 mm
Larghezza costola B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Filettatura	M8
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana

