

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 350mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314400 350
GTIN	4019208034577
Classe articolo	33R

**Descrizione****Esecuzione:**

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

**Uso:**

Morsetti pergriffe base temprate.

**Materiale:**

16 MnCr5

**Per:**

**Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.**

**Nota:**

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

**Descrizione tecnica**

Anche per mandrini di tipo	400 mm
Per tipo mandrino	350 mm
Lunghezza L	137 mm
Altezza H	63 mm
Lunghezza costola A	19,02 mm
Distanza fori b	76,2 mm

Larghezza cava D	12,72 mm
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana