



Mandrino idraulico regolazione assiale, HSK-A 63, Ø di serraggio D1: 16mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 307514 16 |
| GTIN | 2050001700957 |
| Classe articolo | 33W |

Descrizione

Esecuzione:

- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Con regolazione radiale lunghezza utensile.

Uso:

- **Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).**
- **Per foratura, alesatura e fresatura.**

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------|
| Sporgenza totale Dim. A | 95 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 16 mm |
| Ø Esterno D | 50 mm |
| Corsa di regolazione V | 10 mm |
| Adattatore | HSK-A 63 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Norma attacco | DIN 69882-7 |
| Forma | A |
| Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Foro Balluffchip | sì |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 16 mm | 343720 16 |
|---|-----------|