



Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile, HSK-F 63, Ø di serraggio D1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307518 25
GTIN	
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180, pulitore cilindrico n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Descrizione tecnica

Ø D ₂	57 mm
L ₃	62 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D ₁	25 mm
Filettatura M	M16×1

Ø Esterno D	53 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	HSK-F 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	F
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 25 mm	343720 25
---	-----------