



Ghiera di serraggio ER Centro P standard, Modello CP per ER: 8M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309655 8M
GTIN	2050001705693
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Con filettatura trapezoidale con elevate forze di serraggio. Guida doppia ultra lunga delle ghiera di serraggio ER. Ghiera di serraggio ER con rivestimento per ridurre l'**attrito**.

Ghiera di serraggio ER CP, **non per anelli di tenuta HP**.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309666 – 309668, pinze ER di precisione n. art. 308878 - 308992, chiavi di serraggio n. art. 309754 – 309756, pinze di serraggio HP n. art. 309365 - 309379.

Nota:

Ghiera di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	8 Nm
Lunghezza complessiva L	12 mm
Campo di serraggio	1 - 5 mm
Ø Esterno D	10 mm
Serie	Centro P
Filettatura	M9×0,5
Tipo di prodotto	Ghiera