

**WTE**  
MAPAL GROUP**Mandrino idraulico esecuzione lunga, sottile, HSK-A 63 A = 150, Ø di serraggio D1: 6 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307522 6
GTIN	2050001653420
Classe articolo	33W

**Descrizione****Esecuzione:**

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con fori Balluffchip.

**Uso:**

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

**Accessori speciali:**

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

**Nota:**

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Ø esterno D: 50 mm

L<sub>2</sub>: 105 mm

Corsa di regolazione V: 10 mm

Filettatura M: M5

**Descrizione tecnica**

Ø attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm

Filettatura M	M5
$L_2$	105 mm
$\varnothing$ esterno D	50 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 150
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

---

## Accessori

Pulitore cilindricoPlastica  $\varnothing$  Perno guida 6 mm

343720 6