

FAHRION®
FAHRION® FÜR DIE INDUSTRIE

Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 25DI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **per anelli di tenuta HP.**

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2 - 16 mm
--------------------	-----------

Lunghezza complessiva L	28,9 mm
Coppia di serraggio massimo	90 Nm
Ø Esterno D	40 mm
Serie	Centro P
Filettatura	Tr32×1,5
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Anello di tenuta CP Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 2 mm	309667 2
Chiave a rulli CP per chiave dinamometrica Modello 25	309756 25
Chiave a rulli CP Modello 25	309754 25