



## Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile, HSK-F 63, Ø di serraggio D1: 6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307518 6
GTIN	2050001653352
Classe articolo	33W

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con fori Balluffchip.

#### Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

#### Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180, pulitore cilindrico n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

#### Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Ø esterno D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 24 mm

Corsa di regolazione V: 10 mm

Filettatura M: M5

### Descrizione tecnica

L <sub>3</sub>	24 mm
----------------	-------

Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Filettatura M	M5
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Ø Esterno D	50 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	HSK-F 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	F
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

## Accessori

Pulitore cilindrico Plastica Ø Perno guida 6 mm	343720 6
---	----------