

FAHRION®
FAHRION® FÜR DIE INDUSTRIE

Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 32DI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **per anelli di tenuta HP.**

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Campo di serraggio: 2 - 20 mm

Lunghezza complessiva L: 30,1 mm

Ø Esterno D: 50 mm

Coppia di serraggio massimo: 140 Nm

Filettatura: Tr40x1,5

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2 - 20 mm
Coppia di serraggio massimo	140 Nm
Lunghezza complessiva L	30,1 mm
Ø Esterno D	50 mm
Serie	Centro P
Filettatura	Tr40×1,5
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 6 mm	309668 6
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 15 mm	309668 15
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 5 mm	309668 5
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 12 mm	309668 12
Chiave a rulli CP per chiave dinamometrica Modello 32	309756 32
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 19 mm	309668 19
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 4 mm	309668 4
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 16 mm	309668 16
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 7 mm	309668 7
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 13 mm	309668 13

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 20 mm	309668 20
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 18 mm	309668 18
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 9 mm	309668 9
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 11 mm	309668 11
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 8 mm	309668 8
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 2 mm	309668 2
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 3 mm	309668 3
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 10 mm	309668 10
Chiave a rulli CP Modello 32	309754 32
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 17 mm	309668 17
Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) 14 mm	309668 14