

WTE
MAPAL GROUP**Mandrino idraulico esecuzione lunga, sottile, HSK-A 63 A = 150, Ø di serraggio D1: 8 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307522 8
GTIN	2050001653437
Classe articolo	33W

Descrizione**Esecuzione:**

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con fori Balluffchip.

Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Ø D₂: 28 mm

Ø esterno D: 50 mm

L₂: 105 mm

Corsa di regolazione V: 10 mm

Filettatura M: M5

Descrizione tecnica

Ø attacco D ₁	8 mm
L ₂	105 mm

Ø D ₂	28 mm
Filettatura M	M5
Ø esterno D	50 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 150
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 8 mm

343720 8