

**Garant****Mandrino a pinza ER Mini, Per ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309650 16
GTIN	4045197292124
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.

· **Temprate e rettificate su tutti i lati.**

**Per:**

**Mandrino portapinza ER Mini** n. art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Descrizione tecnica**

Filettatura	M19×1
Coppia di serraggio massimo	35 Nm
Per ER	16 mm
Lunghezza complessiva L	18 mm
Ø Esterno D	22 mm
Norma	DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>

Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Ghiera