



## Ghiera di serraggio ER Centro P standard, Modello CP per ER: 16C



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309655 16C
GTIN	2050001704849
Classe articolo	34F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con filettatura trapezoidale con elevate forze di serraggio. Guida doppia ultra lunga delle ghiera di serraggio ER. Ghiera di serraggio ER con rivestimento per ridurre l'**attrito**.

**Mini** = tutte le dimensioni con "**M**", struttura estremamente snella.

**MiniSchlank** = tutte le dimensioni con "**MS**", struttura straordinariamente snella.

**Conica** = tutte le dimensioni con "**C**".

**Standard** = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **non per anelli di tenuta HP**.

#### Per:

Mandri portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandri portapinza ER FAHRION HDC.

#### Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309666 – 309668, pinze ER di precisione n. art. 308878 - 308992, chiavi di serraggio n. art. 309754 – 309756, pinze di serraggio HP n. art. 309365 - 309379.

#### Nota:

Ghiera di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandri portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Campo di serraggio: 1 - 10 mm

Lunghezza complessiva L: 23,2 mm  
Ø Esterno D: 24 mm  
Coppia di serraggio massimo: 55 Nm  
Filettatura: Tr21×1,5

## Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	55 Nm
Campo di serraggio	1 - 10 mm
Lunghezza complessiva L	23,2 mm
Ø Esterno D	24 mm
Serie	Centro P
Filettatura	Tr21×1,5
Tipo di prodotto	Ghiera

## Accessori

Chiave a rulli CP per chiave dinamometrica Modello 16C	309756 16C
Chiave a rulli CP Modello 16C	309754 16C