



Mandrino idraulico esecuzione lunga, sottile, HSK-A 63 A = 150, Ø di serraggio D1: 10 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307522 10
GTIN	2050001653444
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con fori Balluffchip.

Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Ø D₂: 30 mm

Ø esterno D: 50 mm

L₂: 105 mm

Corsa di regolazione V: 10 mm

Filettatura M: M6

Descrizione tecnica

L ₂	105 mm
Filettatura M	M6

Ø attacco D ₁	10 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø esterno D	50 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 150
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 10 mm	343720 10
---	-----------