

FAHRION®
FAHRION® FÜR DIE INDUSTRIE

Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 40DI



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309665 40DI |
| GTIN | 2050001736710 |
| Classe articolo | 34F |

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **per anelli di tenuta HP.**

Per:

Mandrini portapinzza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinzza ER FAHRION HDC.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinzza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Campo di serraggio: 3 - 26 mm

Lunghezza complessiva L: 34,8 mm

Ø Esterno D: 63 mm

Coppia di serraggio massimo: 200 Nm

Filettatura: Tr50x1,5

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Coppia di serraggio massimo | 200 Nm |
| Lunghezza complessiva L | 34,8 mm |
| Campo di serraggio | 3 - 26 mm |
| Ø Esterno D | 63 mm |
| Serie | Centro P |
| Filettatura | Tr50×1,5 |
| Tipo di prodotto | Ghiera |