

Garant**Mandrino a pinza ER Mini, Per ER: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309650 20
GTIN	4045197292131
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.

· **Temprate e rettificate su tutti i lati.**

Per:

Mandrino portapinza ER Mini n. art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descrizione tecnica

Filettatura	M24×1
Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Lunghezza complessiva L	19,5 mm
Per ER	20 mm
Ø Esterno D	28 mm
Norma	DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹

Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Ghiera