

Schiuma ad alte prestazioni per olio da taglio, senza cloro, Contenuto: 0,41



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro – senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per **tutti i lavori ad asportazione di truciolo** (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i **materiali di difficile lavorazione** come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per **metalli non ferrosi.**

Schiuma ad alta tenuta da taglio per applicazione mirata sul punto di lavorazione. Priva di zolfo e olio minerale, regolabile con precisione, rimovibile con acqua.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione

Scheda tecnica

Esecuzione	Bomboletta spray
Idrosolubilità	solubile
Punto di ebollizione	-24 °C
Temperatura di autocombustione	235 ℃
Testina nebulizzatrice	Smart Straw
Colore	giallo chiaro
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 ℃
Contenuto	0,4
Tipo di prodotto	Olio da taglio / olio per rettifica