

Garant**Minighiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309652 20
GTIN	4045197645722
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.

· **Temprate e rettificate su tutti i lati.**

Per :

Mandrino portapinza ER Mini n. art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategia di truciolatura: HSC

Lunghezza complessiva L: 24 mm

Ø esterno D: 28 mm

Filettatura: M24×1

Coppia di serraggio massimo: 40 Nm

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Per ER	20 mm
Filettatura	M24×1
Lunghezza complessiva L	24 mm
Ø Esterno D	28 mm

Norma	DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Ghiera