


**Garant****Minighiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309652 25
GTIN	4045197645739
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.

· **Temprate e rettificate su tutti i lati.**

**Per :**

**Mandrino portapinza ER Mini** n. art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategia di truciolatura: HSC

Lunghezza complessiva L: 25 mm

Ø esterno D: 35 mm

Filettatura: M30×1

Coppia di serraggio massimo: 45 Nm

**Descrizione tecnica**

Filettatura	M30×1
Coppia di serraggio massimo	45 Nm
Lunghezza complessiva L	25 mm
Per ER	25 mm
Ø Esterno D	35 mm

Norma	DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Ghiera