

**FAHRION®**  
PRAZISION
**Anello di tenuta CP, DI25, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 5 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309667 5
GTIN	2050001705075
Classe articolo	34F

## Descrizione

### Esecuzione:

Anelli di tenuta vulcanizzati fino a 80 bar.  
 Copertura del Ø d'attacco 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

### Per :

Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 25DI.

### Nota:

**Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!**

**Sistema FAHRION** le ghiere di serraggio ER modello CP e gli anelli di tenuta modello HP **non sono adatti per altri sistemi.**

- **Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.**
- **Anelli di tenuta per n. art. 309665 DI40 su richiesta.**

Ø esterno D: 20,2 mm

Altezza L: 2 mm

## Descrizione tecnica

Ø attacco	5 mm
Serie	Centro P
Per modello	DI25
Ø esterno D	20,2 mm

Altezza L

2 mm