

FAHRION®
PRÄZISION**Anello di tenuta CP, DI25, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 6 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309667 6
GTIN	2050001705082
Classe articolo	34F

Descrizione**Esecuzione:**

Anelli di tenuta vulcanizzati fino a 80 bar.

Copertura del Ø d'attacco 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Per :

Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 25DI.

Nota:

Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

Sistema FAHRION le ghiere di serraggio ER modello CP e gli anelli di tenuta modello HP **non sono adatti per altri sistemi.**

· **Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.**

· **Anelli di tenuta per n. art. 309665 DI40 su richiesta.**

Ø esterno D: 20,2 mm

Altezza L: 2 mm

Descrizione tecnica

Ø attacco	6 mm
Serie	Centro P
Per modello	DI25
Ø esterno D	20,2 mm

Altezza L

2 mm