

Mahr**Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412750 800
GTIN	2050001060303
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio da officina con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.

Letture esente da errore di parallasse.

Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).

Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Peso	1,6 kg
Lunghezza dei becchi	150 mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Risoluzione	0,02 mm
Intervallo di misurazione	0 - 800 mm
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Superficie	anodizzata a tempra

Risoluzione	1/50 mm
Limite di errore	0,07 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000