

**Dispositivo per tornitura morsetti, Ø Esterno / Interno: 176/110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine 315900 176/110

GTIN 4019208059471

Classe articolo 38L

**Descrizione****Esecuzione:**

Nell'involucro si trova **un anello con dentatura a spirale** che viene azionato mediante un'apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe **reversibili** fissate mediante viti a quelle del mandrino. **Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.**

**Testo didascalie:**

Griffe di regolazione

Zigrinatura

Alloggiamento con anello elicoidale

Griffe riportate

Vite di sospensione

**Uso:**

Per **tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna**. Idoneo anche per la **rettifica** di morsetti **temprati**.

**Descrizione tecnica**

Ø Campo regolazione posizione J 35 - 125 mm

Per $\varnothing$ mandrino autocentrante fino a	200 mm
Peso	3,5 kg
$\varnothing$ Esterno	176 mm
$\varnothing$ Interno	110 mm
$\varnothing$ Campo regolazione posizione A	170 - 260 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce