



## Calibro digitale a corsoio in plastica digiMax®, Intervallo di misurazione: 150 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412830 150
GTIN	4010995294229
Classe articolo	46P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Materiale high-tech non metallico con il 50% di fibre.  
Altezza cifre 7,5 mm, display digitale a 5 cifre

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: Norma interna

Risoluzione: mm/pollici

Asta di profondità: piatto

Lettura: 0,01 mm

Lettura: 0,0005 pollici

Limite d'errore: 0,05 mm

Lunghezza dei becchi: 40 mm

Peso: 0,048 kg

### Descrizione tecnica

Altezza cifre display LCD	7,5 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	sì
Asta di profondità	piatto
Risoluzione	mm/pollici

Norma	Norma interna
Peso	0,048 kg
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Limite d'errore	0,05 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio standard

## Servizi

Marchatura incisione a laser Modello	018940
--------------------------------------	--------

## Accessori

Batteria a pastiglia /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Astuccio in plastica Modello MS150	412470 MS150
Astuccio in plastica Modello MS150	412468 MS150