

 Mahr**Calibro a corsoio digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 412729 300 |
| GTIN | 4059192002183 |
| Classe articolo | 43A |

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 8,5 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate. Senza asta di profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|------------|
| Lunghezza dei becchi | 64 mm |
| Taratura | A1 |
| Durata batterie | ca. 3 anni |
| Risoluzione | mm/pollici |
| Altezza cifre display LCD | 8,5 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Asta di profondità | no |
| Lettura | 0,01 mm |

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Lettura | 0,0005 pollici |
| Intervallo di misurazione | 0 - 300 mm |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Scostamento di misura E MPE | $\pm 0,04$ mm |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Interfaccia | Interfaccia USB |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX |
| Tutti i componenti | temprata |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Servizi

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm | 021000 300 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm | 021010 300 |

Accessori

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2 | 498940 D2 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2 | 498940 R2 |
| Batteria / batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Astuccio in plastica Modello MS300 | 412470 MS300 |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2 | 498940 USB2 |
| Trasmettitori Modello S4E | 498966 S4E |