

**HOLEX****Calibro a corsoio digitale ABS con uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412805 150
GTIN	4045197574404
Classe articolo	42A

**Descrizione****Esecuzione:**

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Calibro a corsoio digitale con **riga ottica graduata assoluta**, senza necessità di azzeramento. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.

- **Elevatissima precisione grazie alla riga ottica.**
- **L'elettronica è disaccoppiata dall'alloggiamento e montata direttamente sul corsoio. La forza di misura viene trasmessa direttamente ai becchi di misura. Il calibro a corsoio presenta così una minore tendenza all'errore e una lunga durata.**
- **Dotato di robusta cassa metallica.**

**Fornitura:**

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR1632.

**Accessori speciali:**

Interfaccia per tastiera n. art. 498969 Dim. USB.

**Descrizione tecnica**

Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Taratura	A1

Spegnimento automatico	sì
Risoluzione	mm/pollici
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR1632
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

## Accessori

Interfaccia per tastiera USB Modello USB	498969 USB
Vite per base per asta di profondità	412230
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR1632	081560 CR1632
Vite per base per asta di profondità	412236