

**Livella a bolla laser, Lunghezza: 240mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	468460 240
GTIN	4007368096207
Classe articolo	460

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo robusto e pratico in alluminio con laser a 3 punti, disposti a 90° gli uni rispetto agli altri. La precisione delle livelle e del laser rispetto alla superficie di contatto pari a 0,2 mm/m. Nel fondo sono integrati 4 potenti magneti. Superficie d'appoggio con bordo di riferimento laser (bordo = centro del laser).

**Uso:**

Per allineamento, marcatura e livellamento rapido.

**Fornitura:**

Incluse piastra di allineamento per fondo irregolare. 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	25 mm
Lunghezza	240 mm
Classe laser	2
Filettatura per treppiede	1/4 UNC pollici
Portata	30 m
Altezza	44 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3

Numero di batterie contenute	3
Limite di errore	0,2 mm/m
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Livella a bolla

---

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------