



## Livella a bolla elettronica in metallo leggero, Lunghezza: 600mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467554 600
GTIN	4005069198299
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Profilato rettangolare in alluminio estremamente robusto con estremità che attenuano gli urti. Due display digitali con ottima leggibilità in ogni situazione – con illuminazione a pulsante. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.

Modalità di visualizzazione: °, %, mm/m, ft/in – decimale e come frazione. Blocco tastiera.

Guida mirata acustica con due diversi beep di segnalazione. Valore di riferimento liberamente selezionabile. Avviso di ribaltamento della livella a bolla nel secondo asse. **Taratura automatica a passi di 90°**. Durata della batteria fino a 400 ore.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081551 LR6.

Inclusa borsa di trasporto.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	600 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 / 0,1 grado
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR6
Numero di batterie contenute	2
Limite di errore del modulo elettronico	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grado
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Limite d'errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione	0,5 mm/m
Modo di visualizzazione	°, %, mm/m, ft/in – decimale e come frazione
Durata batterie circa	150 h
Metrologia	digitale
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livella a bolla

### Servizi

Rapporto di taratura Livella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------