

STIEFELMAYER

**Livella a bolla, Base Lunghezza / Accuratezza: 250/2mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 468800 250/2  |
| GTIN            | 4045197207111 |
| Classe articolo | 46R           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. Base prismatica e piatta con superfici d'appoggio rettificate sull'angolo (importante per la tracciatura, l'allineamento, ecc.). Superfici di contatto parallele all'asse della bolla. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. Con impugnature isolanti, nonché vetro protettivo sopra la bolla.

**Uso:**

Per allineare superfici, alberi, macchine, ecc.

**Norma:****DIN 877****Precisione:**

**1** = con bolla di altissima sensibilità **0,02 mm/m.**

**2** = con bolla di alta sensibilità **0,1 mm/m.**

**4** = con bolla di media sensibilità **0,4 mm/m.**

**Descrizione tecnica**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Fondo lunghezza      | 250 mm   |
| Risoluzione          | 0,1 mm/m |
| Classe di precisione | 2        |
| Larghezza base       | 40 mm    |
| Norma                | DIN 877  |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Imballaggio      | Custodia rigida |
| Taratura         | H2              |
| Tipo di prodotto | Livella a bolla |

**Servizi**

|   |  |
|---|--|
| Rapporto di taratura<br>Accuratezza 0,10 mm/m | Livella a bolla / a squadra elettronica<br>026620 0,10 |
|---|--|