



Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415184 200
GTIN	4045197479815
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura **in esecuzione cromata opaca antiriflesso**, graduazione nera, che consente una facile lettura. Superfici di contatto lappate. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Taratura	A1
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Risoluzione	0,05 mm
Lunghezza dei becchi	60 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX

Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200