

**HOLEX****Calibro a corsoio da officina con graduazione in mm e pollici, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415100 300
GTIN	4045197203151
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Punte di misura smussate per la misura sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione di facile lettura. Con vite di bloccaggio. Interamente temprati fino a Dim. 300; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza dei becchi	90 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Taratura	A1
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Risoluzione	mm / pollici
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm

Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

### Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

### Accessori

Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300
------------------------------------	--------------