

Garant**Livella a bolla regolabile, Base Lunghezza / Accuratezza: 150/1mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Classe articolo	41H

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità; Base prismatica con superfici d'appoggio rettificate (importante per la tracciatura, l'allineamento, ecc.). Superfici di misura parallele all'asse della bolla. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. Con impugnature isolanti, nonché vetro protettivo sopra la bolla.

Bolla longitudinale regolabile:

la bolla longitudinale può essere ricalibrata con una vite di regolazione senza necessità di smontarla, senza fatica e senza gioco.

Testo didascalie:

Vite di regolazione

per bolla longitudinale.

La bolla longitudinale

è molleggiata senza tensioni.

Uso:

Per allineare superfici, alberi, macchine, ecc.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla di altissima sensibilità **0,02 mm/m.**

2 = con bolla di alta sensibilità **0,1 mm/m.**

4 = con bolla di media sensibilità **0,4 mm/m.**

Descrizione tecnica

Larghezza base	40 mm
Classe di precisione	1
Fondo lunghezza	150 mm
Risoluzione	0,02 mm/m
Norma	DIN 877
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livella a bolla

Servizi

Rapporto di taraturaLivella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------