

STIEFELMAYER

**Livella a bolla per perni di manovelle, Base Lunghezza / Larghezza: 60X40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Classe articolo	46R

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità verniciato a effetto martellato.

Con prisma trasversale e longitudinale. Base rettificata.

Bolla trasversale e una longitudinale in vetro.

**Uso:**

Particolarmente adatta per allineare gli alberi e i perni di motori.

**Descrizione tecnica**

Larghezza base	40 mm
Lettura bolla trasversale	0,8 mm/m
Fondo lunghezza	60 mm
Lettura bolla in lunghezza	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livella a bolla

---

## Servizi

Rapporto di taratura Livella a bolla / a squadra elettronica  
Accuratezza 0,02 mm/m

026620 0,02