



Calibro a corsoio in esecuzione leggera, Campo di misura: 900mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 412770 900 |
| GTIN | 4067263118985 |
| Classe articolo | 42A |

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina in **esecuzione leggera**. **Lettura senza errore di parallasse** con contrasto massimo grazie alla scala graduata bianca su superficie nera. Proprietà di guida e di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia interna. Becchi di misura rimuovibili in acciaio inossidabile, temprato e rettificato.

Accessori speciali:

Becchi di misura 125 mm, 150 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | A1 |
| Peso | 0,8 kg |
| Lunghezza dei becchi | 90 mm |
| Ø Misura aggiuntiva interna | 10 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 900 mm |
| Lettura nonio | 1/20 |
| Limite di errore | 0,11 mm |
| Norma | Norma interna |
| Metrologia | analogico |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Tutti i componenti | temprato |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |

Servizi

| | |
|--|-------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm | 021010 1000 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |