

**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415184 300
GTIN	4045197479822
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura **in esecuzione cromata opaca antiriflesso**, graduazione nera, che consente una facile lettura. Superfici di contatto lappate. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

**Descrizione tecnica**

Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Taratura	A1
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Risoluzione	0,05 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Lunghezza dei becchi	90 mm
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX

Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

**Servizi**

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300