



Calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67 con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412785 150
GTIN	7630041106299
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia "Soft Touch".

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Descrizione tecnica

Altezza cifre display LCD	11 mm
Risoluzione	mm / pollici
Spegnimento automatico	sì
Taratura	A1
Commutazione in stand-by	sì

Asta di profondità	Ø 1,6
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Durata batterie	12000 h
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D