



Olio per rettifica concentrato ad alta resa, Contenuto: 20l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084270 20
GTIN	2050000971921
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante **senza acido clorico e borico né formaldeide** per **applicazioni difficili**. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall'utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Oli per rettifica concentrati ad alta resa (trasparenti) per rettifiche a vista di vari materiali.

Rapporto di miscela 1:40 (2,5%).

Vantaggi:

Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro** – senza esalazioni nocive, **ecologica**.

I concentrati sono **antiruggine**, non danneggiano la vernice e sono **fisiologicamente innocui**, oltre che estremamente **resistenti ai batteri**. Non irritano la cute.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Esecuzione	Tanica
Colore	giallo chiaro

Viscosità cinematica	10 mm ² /s
Forma	liquido
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Contenuto	20 l
Tipo di prodotto	Olio da taglio / olio per rettifica
Valore del rifrattometro	2