

**Livella a squadra digitale, Modello: 3600****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	467560 3600
GTIN	2050001668448
Classe articolo	46R

Descrizione**Esecuzione:**

- Telaio in alluminio con superfici di appoggio di precisione, ganascia superiore con prisma.
- Le frecce di direzione nel display consentono l'allineamento a 0° oppure a 90°.
- Funzione HOLD per bloccare il valore misurato.
- Azzeramento in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Inclusi 1 custodia e 1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) grado
Intervallo di misurazione	360 (4x90°) grado
Lunghezza	153 mm
Planarità	0,0762 mm
Altezza	49 mm
Larghezza	31 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Numero di batterie contenute	1

Limite di errore del modulo elettronico	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) grado
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livelle a squadra

Servizi

Rapporto di taraturaLivella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------