

**Comparatore, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 30/58mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Classe articolo	46C

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori robusti con cassa in metallo, Ø Gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Scala lineare per leggere i giri.

**Accessori speciali:**

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,1 mm
Forza di misura	0,8 - 1,3 N
Ø Alloggiamento	58 mm
Risoluzione	10 mm
Intervallo di misurazione	30 mm
Taratura	C1

Norma	Norma interna
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	50 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30

## Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4

Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore Schwenk	434912
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17

Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Parete dorsale magnetica per comparatori Per Ø Corpo 58 mm	434835 58
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Vetro per comparatore Modello 58	432010 58