

STIEFELMAYER

**Livella a squadra, Base Lunghezza / Accuratezza: 100/2mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 469200 100/2  |
| GTIN            | 4045197207173 |
| Classe articolo | 46R           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Le impugnature isolanti sul corpo contrastano gli effetti prodotti dal calore delle mani. Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. 3 lati prismatici e piatti. 1 lato piatto, tutto rettificato. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta.

**Uso:**

Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.

**Norma:****DIN 877****Precisione:**

1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità **0,02 mm/m.**

2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità **0,1 mm/m.**

**Descrizione tecnica**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Larghezza base       | 28 mm    |
| Risoluzione          | 0,1 mm/m |
| Classe di precisione | 2        |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Fondo lunghezza  | 100 mm          |
| Norma            | DIN 877         |
| Imballaggio      | Custodia rigida |
| Taratura         | H1              |
| Tipo di prodotto | Livella a bolla |

## Servizi

|  |             |
|--|-------------|
| Rapporto di taratura Livella a bolla per telai Accuratezza 0,10 mm/m | 026600 0,10 |
|--|-------------|