

**TMSERROR, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412812 150
GTIN	4045197422828
Classe articolo	42A

**Descrizione****Esecuzione:**

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con corpo in plastica, **per mancini**.

**Fornitura:**

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. LR44.

**Descrizione tecnica**

Materiale corpo	Plastica
Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	40 mm
Risoluzione	mm/pollici
Anche per i mancini	sì
Taratura	A1
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Asta di profondità	sì
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR44
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

### Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria LR44	081560 LR44
---	-------------