



Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi, Intervallo di misurazione: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415188 500
GTIN	4045197479860
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi \emptyset . Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Becchi di misura molto lunghi, calibro privo di regolazione micrometrica.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	300 mm
Taratura	A1
Esecuzione becco di misura	Becchi di misura extralunghi
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Peso	1,9 kg
\emptyset Misura aggiuntiva interna	20 mm
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca

Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/20 mm
Limite di errore	0,15 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500